

Drift og Vedlikehold



Mora REXX Shower System Kit

Krom

NRF: 429 02 84

MA: 70 71 98

Med dusjbatteri

Kompenserer trykk-og temperaturvariasjoner

Eco mengdeknapp

Sperreknapp 38°C

Med keramisk reversibel overdel


Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Med antikalksystem "Easy Clean"

Hånddusj 9 l/min og takdusj 12 l/min

Metallslange 1,75 m, PVC/BPA-fri innerslange

Dusjstang kan kappes ved behov



Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.


Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Rengjøring

Det er viktig å holde dusjsilen ren for smuss for en optimal dusjopplevelse. Dusjsilen kan enkelt rengjøres ved å gni fingrene over silplaten når dusjen er i gang.




Sprengskisse



Reservedelsliste


Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Dusjkopp Ø220 mm m/kuleledd	13 11 92	429 45 69
2	Dusjrørklammer	40 95 90.AE	429 06 41
3	Hånddusj	13 03 56	429 41 01
4	Hånddusjholder/glider	13 03 57.AA	429 41 05
5	Dusjslange 1,75 m	13 98 35AE	429 44 33

Bytte av termostatinnsets og kalibrering





Kalibrering. Vrid spindelen medurs for kaldere vann og moturs for varmere vann. Når ønsket temperatur er oppnådd, ca 38 grader, monteres temperaturrattet slik at trykknappen kommer i linje med markeringen på blandebladet.

Bytte av avstengningsoverdel



Rengjøring av innløpsiler





Reservedelsliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Avstengningsratt eller termostatratt, krom	20 95 11.AE	429 42 83
2	Stoppring for mengderatt reversibelt	20 90 11.AE	
3	Keramisk kranoverdel reversibelt	70 90 11.AE	
4	Termostatinnsats	72 92 19.AE	
5	Sperrering for temperaturratt	20 90 10.AE	
6	Serviceverktøy	89 10 96.AE	429 41 42
7	Filtersett for tilslutningsmutter	20 96 04.AE	
8	Tilslutningsmutter og tilbakeslagsventil komp.	40 93 60.AA	